

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260607 25/10
GTIN	4045197655400
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Huvudängd L <sub>1</sub>	21 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
ISO-kod hållare	SRGCR/L 2525M10
Skaftmått	25 mm
Skrivsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 11
Passande vändskär	RC.X 1003
Vändskärsstorlek	10 mm
Skriv för underläggsplatta	269013 2
totallängd L	150 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Underläggsplatta Typ 11

269005 11

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500