



Digital XTL innersnabbmätare med Bluetooth, mätområde: 8-10mm



Beställningsdata

Ordernummer	428761 8-10
GTIN	2050002078093
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätinstrument för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Teknisk beskrivning

felgräns	0,004 mm
----------	----------

standardmät djup	58 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mät djup med förlängning	121 mm
avläsning	0,001 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Antal ingående batterier	1
mått a	1,9 mm
mätområde	8 - 10 mm
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 20 mm	022500 20

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 9 mm	484030 9
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8
Anslutningskabel Duplex Typ R2	498951 R2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032

Förlängning för innermikrometer Typ 1/63	428510 1/63
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498951 USB2