



## Digital XTL innersnabbmätare med Bluetooth, mätområde: 10-12,5mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428761 10-12,5
GTIN	2050002078147
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts invändiga snabbmätinstrument** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

#### leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

### Teknisk beskrivning

mätområde	10 - 12,5 mm
-----------	--------------

Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridrivna
mät djup med förlängning	134 mm
standardmät djup	58 mm
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
felgräns	0,004 mm
mått a	1,9 mm
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 20 mm	022500 20

## Tillbehör

Anslutningskabel Duplex Typ R2	498951 R2
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498951 USB2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
Förlängning för innermikrometer Typ 2/76	428510 2/76

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12