



Digital XTL innersnabbmätare med Bluetooth, mätområde: 20-25mm



Beställningsdata

Ordernummer	428761 20-25
GTIN	2050002078017
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätinstrument för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Teknisk beskrivning

felgräns	0,004 mm
----------	----------

mätområde	20 - 25 mm
Antal ingående batterier	1
mått a	0,5 mm
avläsning	0,001 mm
standardmät djup	66 mm
Energiförsörjning	Batteridriven
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
mät djup med förlängning	216 mm
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20

Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 21 mm	484030 21
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 23 mm	484030 23