



Digital XTL innersnabbmätare, sats med Bluetooth, mätområde: 6-10mm



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 428771 6-10 |
| GTIN | 2050002078130 |
| Artikelklass | 46B |

Beskrivning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätinstrument för bottenhålmätning från strl. 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428760 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------|----------|
| inställningsring-Ø | 8 mm |
| avläsning | 0,001 mm |
| felgräns | 0,004 mm |

| | |
|--|----------------------------------|
| antal mät huvuden | 2 |
| Antal ingående batterier | 1 |
| mätområde | 6 - 10 mm |
| Energiförsörjning | Batteridrivnen |
| Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 |
| Norm | DIN 863 |
| omkopplingsbar avläsning | mm / tum |
| datautgång | USB-gränssnitt |
| datautgång | RS232C-gränssnitt |
| datautgång | Bluetooth-gränssnitt |
| Mätteknik | digital |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | S6 |
| Produktslag | 3-punkts invändigt mätinstrument |

Tjänster

| | |
|--|-------------|
| Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 6-10 mm | 020550 6-10 |
|--|-------------|

Tillbehör

| | |
|--|---------------|
| Anslutningskabel Duplex Typ USB2 | 498951 USB2 |
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 9 mm | 484030 9 |
| Anslutningskabel Duplex Typ R2 | 498951 R2 |
| Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032 | 081560 CR2032 |
| Förlängning för innermikrometer Typ 1/63 | 428510 1/63 |
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 7 mm | 484030 7 |