



## Digital XTL innersnabbmätare med Bluetooth, mätområde: 50-65mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428761 50-65
GTIN	2050002078055
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts invändiga snabbmätinstrument** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

#### leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

### Teknisk beskrivning

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
--	---------------

felgräns	0,005 mm
standardmät djup	80 mm
mått a	0,5 mm
mät djup med förlängning	230 mm
avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
mät område	50 - 65 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mät område 100 mm	022500 100
DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mät område 200 mm	022510 200

## Tillbehör

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Förlängning för innermikrometer Typ 5/150	428510 5/150
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 60 mm	484030 60
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 65 mm	484030 65
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 61 mm	484030 61
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 63 mm	484030 63
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 52 mm	484030 52
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 62 mm	484030 62
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 56 mm	484030 56
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 54 mm	484030 54
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 53 mm	484030 53
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 64 mm	484030 64
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 51 mm	484030 51
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 57 mm	484030 57
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 59 mm	484030 59
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 58 mm	484030 58