



## Digital XTL innersnabbmätare med Bluetooth, mätområde: 35-50mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428761 35-50
GTIN	2050002078048
Artikelklass	46B

### Beskrivning

#### Utförande:

**3-punkts invändiga snabbmätinstrument** för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

#### Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

#### leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

#### Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

### Teknisk beskrivning

felgräns	0,004 mm
----------	----------

Energiförsörjning	Batteridriven
standardmät djup	80 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
avläsning	0,001 mm
mät djup med förlängning	230 mm
Antal ingående batterier	1
mät område	35 - 50 mm
mått a	0,5 mm
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

## Tjänster

DAkS-kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mät område 200 mm	022510 200
Kalibrering 3-punkts innermikrometer maximalt mät område 50 mm	022500 50

## Tillbehör

Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 44 mm	484030 44
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 38 mm	484030 38
Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 50 mm	484030 50
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 36 mm	484030 36
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 46 mm	484030 46
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 42 mm	484030 42
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 39 mm	484030 39
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 47 mm	484030 47
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 37 mm	484030 37
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 43 mm	484030 43
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 48 mm	484030 48
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 49 mm	484030 49
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 41 mm	484030 41