



Digital XTL innersnabbmätare med Bluetooth, mätområde: 25-35mm



Beställningsdata

Ordernummer	428761 25-35
GTIN	2050002078031
Artikelklass	46B

Beskrivning

Utförande:

3-punkts invändiga snabbmätinstrument för bottenhålmätning från strl 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Mätspak, mät huvud med UKAS-certifikat, inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498950 (från storlek 20), nr 498951 (till storlek 20), inställningsringar nr 484030, förlängare nr 428510.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
-----------	----------

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
felgräns	0,004 mm
standardmät djup	66 mm
mått a	0,5 mm
Antal ingående batterier	1
mät djup med förlängning	230 mm
mät område	25 - 35 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmät område 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mät område 200 mm	022510 200

Tillbehör

Anslutningskabel Duplex Typ 2	498950 2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel Duplex Typ USB2	498950 USB2
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 32 mm	484030 32
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 34 mm	484030 34
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 26 mm	484030 26
Förlängning för innermikrometer Typ 4/150	428510 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 33 mm	484030 33
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 29 mm	484030 29
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 31 mm	484030 31