

Garant**Gängskärverktyg i sats med gängtappssatser, 3 delar, för metrisk gänga: M3-12****Beställningsdata**

Ordernummer	145114 M3-12
GTIN	4067263125006
Artikelklass	11K

Beskrivning**Utförande:**

Stabil plåtlåda med bärhandtag och 2 excenterlås. Verktøyen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

Innehåll:

vardera 1 gängtappssats 3 delar nr 130150: Storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

vardera 1 gängsnitt nr 140300: Storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

vardera 1 spiralborr nr 114150: storlek 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: Storlek 1; 2

1 verktygshållare med spärr nr 148701: Strl. 85

vardera 1 gängkloppa nr 149310: Strl. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 gängtolk nr 477000: storlek M/W

1 skruvmejsel nr 664300: Storlek 3× 60

Teknisk beskrivning

Längd	418 mm
för metrisk gänga	M3 – M12

höjd	58 mm
Bredd	229 mm
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Produktslag	Gängsnitt

Tillbehör

Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114150 10,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114150 2,5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114150 3,3
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114150 4,2
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114150 5
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114150 6,8
Spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114150 8,5
Handgängtappsats M M10	130150 M10
Handgängtappsats M M12	130150 M12
Handgängtappsats M M3	130150 M3
Handgängtappsats M M4	130150 M4
Handgängtappsats M M5	130150 M5
Handgängtappsats M M6	130150 M6
Handgängtappsats M M8	130150 M8
Gängsnitt6g M M10	140300 M10
Gängsnitt6g M M12	140300 M12
Gängsnitt6g M M3	140300 M3
Gängsnitt6g M M4	140300 M4
Gängsnitt6g M M5	140300 M5
Gängsnitt6g M M6	140300 M6
Gängsnitt6g M M8	140300 M8

Plåtlåda tom för sats med gängskärverktyg för metrisk gänga M3-12	145605 M3-12
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1	148410 1
Tappsvängjärn, inställbart Typ 2	148410 2
Verktygsh. med spärrnyckel totallängd 85 mm	148700 85
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 20X5 mm	149310 20X5
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 20X7 mm	149310 20X7
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 25X9 mm	149310 25X9
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 30X11 mm	149310 30X11
Gängkloppor för gängsnitts- \varnothing \times höjd 38X14 mm	149310 38X14
Gängmall för gängor M/W	477000 M/W