

**Digital XTL innersnabbmätare, sats med Bluetooth®, mätområde: 50-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	428771 50-100
GTIN	5051102267841
Artikelklass	46B

Beskrivning**Utförande:**

3-punkts invändiga snabbmätinstrument för bottenhålsmätning från strl. 12,5–16. Fasta mätbackar av hårdmetall, från strl 12,5–16 med mätspetsar av hårdmetall. Avläsning på en stor kontrastrik digitaldisplay. Säker och felfri mätning utan nonie. Idealisk för vertikala bormätningar.

Funktion:

- **Omkoppling mm/tum.**
- **Inställning av 2 förinställningsvärden.**
- **Till-/från-/datalagringsknapp.**

leveransinnehåll:

Digitala innersnabbmätare nr 428760 och kontrollringar med UKAS-certifikat.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	65 / 80 mm
antal mät huvuden	3
mätområde	50 - 100 mm

Energiförsörjning	Batteridrivnen
felgräns	0,005 mm
Antal ingående batterier	1
avläsning	0,001 mm
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth®-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/428771-50-100>