

**Handske, par 6345 // SKIN FLEX 3D, Handskstorlek: 11****Beställningsdata**

Ordernummer	094532 11
GTIN	4059904207066
Artikelklass	09H

Beskrivning**Utförande:**

SKIN FLEX 3D 6345. 18G-stricktekniken och 3D-FIT garanterar en mycket hög fingerfärdighet och perfekt passform. Med förstärkt tumveck. Pekskärmskompatibel. Lämplig för ESD-arbetsplatser.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämper sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Skärskyddshandskar
Innehåll	1
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm

Stickningsteknik	18G
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
EN 388	4X31C
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	Nitril
användningsområde	Precision
Färg	svart/grå
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	C
Produktslag	Skärskyddshandskar