

**Handske, par 6845 // SKIN FLEX 3D, Handskstorlek: 8****Beställningsdata**

Ordernummer	094533 8
GTIN	4059904206755
Artikelklass	09H

**Beskrivning****Utförande:**

SKIN FLEX 3D 6845. Mycket högt genomskärningsskydd (effektnivå F) samtidigt som du behåller hög komfort tack vare 3D FIT-passform. Med förstärkt tumveck. Pekskärmskompatibel. Lämplig för ESD-arbetsplatser.

**Norm:**

EN 388; EN ISO 21420

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

**Teknisk beskrivning**

Skyddskategori	Kategori II
Handskslag	Skärskyddshandskar
Innehåll	1

Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
EN 388	4X42F
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	Nitril
användningsområde	Allround
Färg	svart
Användningsdata	Flergångs
Skärskyddsklass	F
Produktslag	Skärskyddshandskar