



## Gängskärverktyg i sats med gängtappssatser, 3 delar, för metrisk gänga: M3-12



### Beställningsdata

Ordernummer	145119 M3-12
GTIN	4067263118343
Artikelklass	12K

### Beskrivning

#### Utförande:

**Stabil plåtlåda** med bärhandtag och 2 excenterlås. Verktygen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. När locket öppnas ställer sig gängtapparna automatiskt upp. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

#### Innehåll:

vardera 1 gängtappssats 3 delar nr 130250: Storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

vardera 1 gängsnitt nr 140330: Storlek M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

vardera 1 spiralborr nr 114031: storlek 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: Storlek 1; 2

1 verktygshållare med spärr nr 148701: Strl. 85

vardera 1 gängkloppa nr 149310: Strl. 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×14

1 gängtolk nr 477000: storlek M/W

1 skruvmejsel nr 664300: Storlek 3× 60

### Teknisk beskrivning

Bredd	221 mm
höjd	55 mm

för metrisk gänga	M3 – 12
Längd	416 mm
Gängtyp	M
Flankvinkel	60 grad
Produktslag	Gängsnitt

## Tillbehör

HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 10,2	114030 10,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 2,5	114030 2,5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 3,3	114030 3,3
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 4,2	114030 4,2
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 5	114030 5
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6	114030 6
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 6,8	114030 6,8
HOLEX CleverDrill spiralborr HSSN Ø DC h8 (mm resp. tum) 8,5	114030 8,5
Handgängtappsats M M12	130150 M12
Handgängtappsats M M10	130200 M10
Handgängtappsats M M12	130200 M12
Handgängtappsats M M3	130200 M3
Handgängtappsats M M5	130200 M5
Handgängtappsats M M6	130200 M6
Handgängtappsats M M8	130200 M8

Gängsnitt6g M M10	140330 M10
Gängsnitt6g M M12	140330 M12
Gängsnitt6g M M3	140330 M3
Gängsnitt6g M M4	140330 M4
Gängsnitt6g M M5	140330 M5
Gängsnitt6g M M6	140330 M6
Gängsnitt6g M M8	140330 M8
Plåtlåda tom för sats med gängskärverktyg för metrisk gänga M3-12	145610 M3-12
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1	148410 1
Tappsvängjärn, inställbart Typ 2	148410 2
Verktgsh. med spärrnyckel totallängd 85 mm	148700 85
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 20X5 mm	149310 20X5
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 20X7 mm	149310 20X7
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 25X9 mm	149310 25X9
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 30X11 mm	149310 30X11
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 38X14 mm	149310 38X14
Gängmall för gängor M/W	477000 M/W