

**Garant****Sats med gängverktyg för fingångor i plåtlåda, för metrisk fingänga: MF3-20****Beställningsdata**

Ordernummer	145809 MF3-20
GTIN	4067263118374
Artikelklass	11K

**Beskrivning****Utförande:**

**Stabil plåtlåda** med bärhandtag och 2 lås. Verktygen är transportsäkert skyddade i ett skumgummiinlägg och överskådligt placerade så att du enkelt kommer åt dem. Detaljerad beskrivning finns under respektive enskild produkt.

**Innehåll:**

vardera 1 sats handgängtappar nr 130470: Storlek 3×0,35; 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

vardera 1 gängsnitt nr 141050: Storlek 4×0,5; 5×0,5; 6×0,75; 8×1; 10×1; 12×1,5; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5;

vardera 1 ställbart tappsvängjärn nr 148410: Storlek 1; 3

vardera 1 gängkloppa nr 149310: strl 20×5; 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

1 verktygshållare med spärr nr 148701: Storlek 85; 110

1 gängtolk nr 477000: storlek M/W

1 skruvmejsel nr 664300: Storlek 3× 60

**Teknisk beskrivning**

Gängtyp	MF
Flankvinkel	60 grad

Produktslag	Gängsnitt
<b>Tillbehör</b>	
Handgängtappsats MF 10X1	130470 10X1
Handgängtappsats MF 12X1,5	130470 12X1,5
Handgängtappsats MF 14X1,5	130470 14X1,5
Handgängtappsats MF 16X1,5	130470 16X1,5
Handgängtappsats MF 18X1,5	130470 18X1,5
Handgängtappsats MF 20X1,5	130470 20X1,5
Handgängtappsats MF 3X0,35	130470 3X0,35
Handgängtappsats MF 4X0,5	130470 4X0,5
Handgängtappsats MF 5X0,5	130470 5X0,5
Handgängtappsats MF 6X0,75	130470 6X0,75
Handgängtappsats MF 8X1	130470 8X1
GängsnittHSS MF 10X1	141050 10X1
GängsnittHSS MF 12X1,5	141050 12X1,5
GängsnittHSS MF 14X1,5	141050 14X1,5
GängsnittHSS MF 16X1,5	141050 16X1,5
GängsnittHSS MF 18X1,5	141050 18X1,5
GängsnittHSS MF 20X1,5	141050 20X1,5
GängsnittHSS MF 4X0,5	141050 4X0,5
GängsnittHSS MF 5X0,5	141050 5X0,5
GängsnittHSS MF 6X0,75	141050 6X0,75
GängsnittHSS MF 8X1	141050 8X1
Plåtlåda tomför sats med gängverktyg för fingångor för metrisk fingånga MF3-20	145815 MF3-20
Tappsvängjärn, inställbart Typ 1	148410 1
Tappsvängjärn, inställbart Typ 3	148410 3

Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 20X7 mm	149310 20X7
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 25X9 mm	149310 25X9
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 30X11 mm	149310 30X11
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 38X10 mm	149310 38X10
Gängkloppor för gängsnitts- $\emptyset$ $\times$ höjd 45X14 mm	149310 45X14
Gängmall för gängor M/W	477000 M/W