

ELTEN**Halvsko svart/blå STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD S3, EU-skostorlek: 39**

Beställningsdata

Ordernummer	092270 39
GTIN	4030839362631
Artikelklass	09P

Beskrivning

Utförande:

Skyddssko STEFANO från ELTEN WELLMAXX-serien.

- **Ovanmaterial av robust nötläder.**
- **Andningsaktivt textilfoder.**
- **Sluten, vadderad plös.**
- **BOA® Fit-förslutningssystem.**
- **Sulkärna av Infinergy® från BASF som ger heltäckande dämpning.**
- **Grovmönstrad PU/PU-sula SAFETY-GRIP.**
- **Inläggssula ARTISAN ESD.**
- **PU-slitskydd som skyddar ovanmaterialet.**
- **Reflexband för bättre synlighet.**
- **ESD-utrustning.**

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Teknisk beskrivning

Norm

Inlägg typtestade
enligt DGUV regel 191

Spiktrampskydd	Textil
Kön	Herr
Egenskap	Vridlås
EU-skostorlek	39
Skyddsklass	S3
Material tåhätta	Stål
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Sulans egenskaper	Infinergy sula
Produktslag	Skyddsstövlar