

**Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260706 25/12
GTIN	4045197653314
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
ISO-kod hållare	SSSCR/L 2525M12
Skaftmått	25 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
Skrivsats för vändskär	269028 20
Passande vändskär	SC.. 1204..
Underläggsplatta	269005 9
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig
Produktslag	Skärhållare

---

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 5	269013 5
Skruvsats förvändskär Typ 20	269028 20
Underläggsplatta Typ 9	269005 9
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500