

Garant**Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 12/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260707 12/09
GTIN	4045197655424
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Huvudängd L ₁	18 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
ISO-kod hållare	SSSCR/L 1212F09
Funktionsbredd L ₄	16 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Skaftmått	12 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
totallängd L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig
Produktslag	Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500