

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260611 20/10
GTIN	4045197653246
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	RC.X 1003
Vändskärsstorlek	10 mm
Totallängd L neutrala hållare	125 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	15 mm
Underläggsplatta	269005 11
Skrivsats förvändskär	269028 2
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	20,3 mm
ISO-kod hållare	SRDCN 2020K10
Skaftmått	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8	674248 TX8
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Underläggsplatta Typ 11	269005 11
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500