

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260707 16/09
GTIN	4045197653321
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SC.. 09T3..
ISO-kod hållare	SSSCR/L 1616H09
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skaftmått	16 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Underläggsplatta	269005 12
Huvudängd L <sub>1</sub>	20 mm
Skrivsats för vändskär	269028 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
totallängd L	100 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Underläggsplatta Typ 12	269005 12
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500