

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260611 25/10
GTIN	4045197653253
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	25 mm
ISO-kod hållare	SRDCN 2525M10
Skruvsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	10 mm
Underläggsplatta	269005 11
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	17,5 mm
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	20,3 mm
Passande vändskär	RC.X 1003
Totallängd L neutrala hållare	150 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Underläggsplatta Typ 11

269005 11

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500