

**Garant****Skärhållare, Höger, Skaft- / vändskärs-storlek: 16/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260606 16/10
GTIN	4045197655356
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Skruvsats för vändskär	269028 2
ISO-kod hållare	SRGCR/L 1616H10
Huvudängd L <sub>1</sub>	15,5 mm
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	20 mm
Vändskärsstorlek	10 mm
Underläggsplatta	269005 11
Skaftmått	16 mm
Passande vändskär	RC.X 1003
Skruv för underläggsplatta	269013 2
totallängd L	100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Underläggsplatta Typ 11

269005 11

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500