

LOCTITE**Lim, Typ: 3450**

Beställningsdata

Ordernummer	083260 3450
GTIN	5010266007694
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

5-minuters 2K epoxid-lim (1:1) 25 ml

2-komponents epoxilimmet härdar efter blandning i rumstemperatur. Ger mycket hög hållfasthet på metallytor. Limsystemet lämpar sig tack vare sin delningskapacitet för ojämna ytor och ytor med dålig passning av metall, keramik, härdplaster och trä.

Farligt gods klass: 9

Kemisk bas: Epoxiharts

temperaturområde: -55 °C

handfast efter: 4 - 6 min

skärdraghållfasthet: 25 N/mm²

Färg: grå

Påfyllningsvolym: 25 g

Teknisk beskrivning

skärdraghållfasthet	25 N/mm ²
tillverkarens beteckning	LOCTITE EA 3450
Dynamisk viskositet	35000 mPas

UN nummer	UN3082
Påfyllningsvolym	25 g
Bearbetningstid	300 s
Hårdhet enligt Shore A	68
Bearbetningstemperatur	-2 - 22 °C
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Kemisk bas	Epoxiharts
temperaturområde	-55 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	24 månad
Farligt gods klass	9
lämpligt för material	metall
Färg	grå
Form	Pasta
Densitet	1,7 g/cm ³
fullhärdat efter	15 min
handfast efter	4 - 6 min
Största spaltmått	5 mm
Produktslag	Tvåkomponentlim