

**TNGA 160404, KBN05M, Typ: ME****Beställningsdata**

Ordernummer	255657 ME
GTIN	4960664599141
Artikelklass	25H

Beskrivning**Utförande:**

MEGACOAT-belagda CBN-vändskär. MultiEdge; 2 resp. 3 skär per vändskär.

Sort: KBN05M

Eggutförande: ME

Skärdjup a_p : 0,05 - 0,2 mm

Matning f : 0,1 - 0,2 mm/v

Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 200 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärförhållande	snitt intermittent
Skärdjup a_p	0,05 - 0,2 mm
Eggutförande	ME
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 200 m/min
Hörnradi	0,4 mm
Matning f	0,1 - 0,2 mm/v

Sort	KBN05M
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	CBN
ISO-kod vändskär	TNGA 160404
Antal byten/skär	3
Produktnamnsattribut	KBN05M
Produktslag	Vändskär för svarvning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	mindre lämplig		
torrt	lämplig		