

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/09mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260707 20/09
GTIN	4045197653338
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	269028 2
Vändskärsstorlek	9 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Passande vändskär	SC.. 09T3..
Underläggsplatta	269005 12
Skaftmått	20 mm
ISO-kod hållare	SSSCR/L 2020K09
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Huvudängd L ₁	20 mm
totallängd L	125 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 2	269013 2
Skruvsats förvändskär Typ 2	269028 2
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underläggsplatta Typ 12	269005 12
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500