

Garant**SOGX 130511, HB6530, Typ: ST1400**

Beställningsdata

Ordernummer	234094 ST1400
GTIN	4045197697899
Artikelklass	21E

Beskrivning

Passar till:

GARANT Power Drill nr 234000 – 234025.

Rekommendation:

Sänk matningshastigheten till 70 % vid förborring med hållare nr 234015 och nr 234025.

OBS!:

Använd den inte som invändigt skär (för invändigt skär krävs ovillkorligen = skärmaterialsart HB630).

Teknisk beskrivning

Typ	ST1400
Serie	Power Drill
Antal byten/skär	4
ISO-kod vändskär	SOGX 130511
Sort	HB6530
Skärmaterial	VHM

Matning f	0,09 - 0,2 mm/v
Produktslag	Vändskär för borring

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	230 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	190 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
vått maximal	lämplig		