

**KOMET KUB Quatron® vändskärsborr kombiskaft, 2xD, Ø DC m7: 29,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	235500 29,5
GTIN	4047109047334
Artikelklass	24P

Beskrivning**Utförande:****Med kombiskaft.**

- Optimerade kylkanaler för säker spån borttransport.
- Spetsvinkel 174° som ger en nästan plan hålbotten.

Användningsdata:

- Fast och roterande användning.
- För svåra borrhållanden (glödskäl, gjutjärn, intermittent bearbetning).
- För borrhål med tolerans $\pm 0,2$ mm.

Med vändskär nr 236520–236576.

leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

OBS!:

Andra storlekar på förfrågan.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	SOEX 090408 32-..
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s	32 mm
Effektiv längd L ₁	60 mm
Skruvsats för vändskär	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Skaftlängd L _s	60 mm
Serie	KUB Quatron®

NominellØ D	29,5
totallängd L	144 mm
Utkragningslängd L _A	84 mm
Borrdjup för vändskärsborr upp till	2×D
Skaft	DIN 6535 HE, DIN 6595
Borranvändning	Centrumborr
Borranvändning	kräver kryssborrning
Borranvändning	snedställd borrstart
Borranvändning	Kryssborrning
Borranvändning	Bottenhålsborrning
Borranvändning	Urgörpning
Borranvändning	Snedställt borrutlopp
Borranvändning	sned förborrning
Invändig	ja
Produktslag	Vändskärsborrar

Tillbehör

Torx Plus klämskruvsats 10 delar Drivanordning 15IP1	239652 15IP1
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,8 Nm	211750 2,8