

**Garant****Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260611 20/12
GTIN	4045197653260
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	RC.X 1204
Underläggsplatta	269005 10
Totallängd L neutrala hållare	125 mm
Skruvsats för vändskär	269028 2
Funktionsbredd L <sub>4</sub> neutrala hållare	16 mm
ISO-kod hållare	SRDCN 2020K12
Vändskärsstorlek	12 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Utkragande längd L <sub>1</sub> neutrala hållare	20,3 mm
Skaftmått	20 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 10

269005 10

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500