

Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 20/12mm**Beställningsdata**

Ordernummer	260707 20/12
GTIN	4045197653345
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Underläggsplatta	269005 9
Huvudängd L ₁	27 mm
Funktionsbredd L ₄	25 mm
Skrivsats för vändskär	269028 20
Skaftmått	20 mm
Passande vändskär	SC.. 1204..
Vändskärsstorlek	12 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
ISO-kod hållare	SSSCR/L 2020K12
totallängd L	125 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvärning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruv för underläggsplatta Typ 5

269013 5

Skruvsats förvändskär Typ 20

269028 20

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 9

269005 9

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500