

Garant**Skärhållare, neutral, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260611 25/12
GTIN	4045197653277
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skaftmått	25 mm
Totallängd L neutrala hållare	150 mm
Passande vändskär	RC.X 1204
Skruv för underläggsplatta	269013 2
Skruvsats för vändskär	269028 2
Underläggsplatta	269005 10
Vändskärsstorlek	12 mm
Utkragande längd L ₁ neutrala hållare	20,3 mm
ISO-kod hållare	SRDCN 2525M12
Funktionsbredd L ₄ neutrala hållare	18,5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	neutral
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	30 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 2

269028 2

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 10

269005 10

Skruv för underläggsplatta Typ 2

269013 2

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500