

**Garant****Stickstålsplatta neutral, HB9140, Spårbredd w: 1,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273505 1,5
GTIN	4067263125211
Artikelklass	21J

**Beskrivning****Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,15 mm
Skärmaterial	VHM
Spårbredd w	1,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	M
Sort	HB9140
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	120 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	110 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	100 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	80 m/min	M
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		