

Garant**Stickstålsplatta neutral, HB9035, Spårbredd w: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273500 8
GTIN	4067263118794
Artikelklass	21J

Beskrivning**Användningsdata:**

För sticksvärd nr 273551 – 273558.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,19 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Spårbredd w	8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Primäranvändning	P
Sort	HB9035
Antal byten/skär	1
Vändskärsplattprofil	neutral
Produktslag	Vändskär för sticksvarvning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	110 m/min	P
GG(G)	begränsat lämplig	80 m/min	K
kontinuerligt	lämplig		
oregelbundet	lämplig		
intermittent	lämplig		
vått maximal	lämplig		