

Garant**SC.T 09T304, Sort: HB7020**

Beställningsdata

Ordernummer	260762 HB7020
GTIN	4045197699749
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 09T304 HB7020 Hörnradie: 0,4 mm

Sort: HB7020

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mm

Matning f: 0,1 - 0,3 mm/v

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Sort	HB7020

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 350 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 09T304
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning