



## Verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 300mm



### Beställningsdata

Ordernummer	412770 300
GTIN	4067263118947
Artikelklass	42A

### Beskrivning

#### Utförande:

Verkstadsskjutmått i **lätt utförande**. **Parallaxfri läsning** med högsta kontrast på grund av vit skalning på svart yta. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare de dubbla glidskenorna på insidan. Utbytbara mätskänklar av rostfritt, härdat stål, precisionsslipade.

#### Specialtillbehör:

Mätskänkel 125 mm, 150 mm.

### Teknisk beskrivning

Ansats för inre mått – Ø	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
nonie	1/20
felgräns	0,05 mm
Kalibrering	A1
skänkellängd	90 mm
förpackning	Stabil box
mätområde	0 - 300 mm
vikt	0,5 kg
Mätteknik	analog
Alla delar	Härdad

Produktslag

Verkstadsskjutmått

**Tjänster**

KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 300 mm

021000 300

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 300 mm

021010 300

**Tillbehör**

Träetui för skjutmåttstorlek 300 mm

415330 300