



## Verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 500mm



### Beställningsdata

Ordernummer	412770 500
GTIN	4067263118954
Artikelklass	42A

### Beskrivning

#### Utförande:

Verkstadsskjutmått i **lätt utförande**. **Parallaxfri läsning** med högsta kontrast på grund av vit skalning på svart yta. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare de dubbla glidskenorna på insidan. Utbytbara mätskänklar av rostfritt, härdat stål, precisionsslipade.

#### Specialtillbehör:

Mätskänkel 125 mm, 150 mm.

### Teknisk beskrivning

skänkellängd	90 mm
Kalibrering	A1
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
felgräns	0,07 mm
vikt	0,6 kg
förpackning	Stabil box
mätområde	0 - 500 mm
Norm	Verkstadsnorm
nonie	1/20
Mätteknik	analog
Alla delar	Härdad

Produktslag	Verkstadsskjutmått
<b>Tjänster</b>	
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 500 mm	021000 500
DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 500 mm	021010 500
<b>Tillbehör</b>	
Träetui för skjutmåttstorlek 500 mm	415330 500