



Verkstadsskjutmått i lätt utförande, mätområde: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	412770 200
GTIN	4067263118930
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Verkstadsskjutmått i **lätt utförande**. **Parallaxfri läsning** med högsta kontrast på grund av vit skalning på svart yta. Optimala styr- och glidegenskaper tack vare de dubbla glidskenorna på insidan. Utbytbara mätskänklar av rostfritt, härdat stål, precisionsslipade.

Specialtillbehör:

Mätskänkel 125 mm, 150 mm.

Teknisk beskrivning

vikt	0,4 kg
Norm	Verkstadsnorm
Ansats för inre mått – Ø	10 mm
skänkelängd	90 mm
nonie	1/20
felgräns	0,05 mm
Kalibrering	A1
förpackning	Stabil box
mätområde	0 - 200 mm
Mätteknik	analog
Alla delar	Härdad

Produktslag

Verkstadsskjutmått

Tjänster

KalibreringSkjutmått / djupmått maximalmätområde 200 mm

021000 200

DAkS-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 200 mm

021010 200

Tillbehör

Trätui för skjutmåttstorlek 200 mm

415330 200