

**Garant****Skärhållare, Vänster, Skaft- / vändskärs-storlek: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	260707 25/12
GTIN	4045197653352
Artikelklass	21T

**Teknisk beskrivning**

Underläggsplatta	269005 9
Passande vändskär	SC.. 1204..
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	32 mm
Vändskärsstorlek	12 mm
ISO-kod hållare	SSSCR/L 2525M12
Skaftmått	25 mm
Skruvsats för vändskär	269028 20
Huvudängd L <sub>1</sub>	25 mm
Skruv för underläggsplatta	269013 5
totallängd L	150 mm
Norm	DIN ISO 5610
Användning	Vänster
Invändig	nej
Inställningsvinkel κ	45 grad
Användning	Plansvarvning
Användning	Längdsvarvning utvändig

Produktslag

Skärhållare

**Tillbehör**

Skruv för underläggsplatta Typ 5

269013 5

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Underläggsplatta Typ 9

269005 9

Skruvsats förvändskär Typ 20

269028 20

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500