

Garant

GARANT Master Steel HT sats med koniska precisionsförsänkare, med 3 spännytor nr 150352 med kassett 90°, TiAlN, antal försänkare: 6



Beställningsdata

Ordernummer	150356 6
GTIN	4067263125600
Artikelklass	15B

Beskrivning

Utförande:

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska för montage och i verkstaden.

Innehåll:

vardera 1 försänkare: storlek 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

OBS!:

Tom kassett för 5 försänkare, se nr 150368 5 varugrupp 15.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
antal försänkare	6
Serie	Master Steel
Beläggning	TiAlN
Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS E

Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Norm	DIN 335 C
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	röd
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	72 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	58 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	42 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	35 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	19 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	14 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm ²	lämplig	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	begränsat lämplig	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	10 m/min	S
GG(G)	lämplig	29 m/min	K
Olja	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

Tillbehör

Tom kassett För antal försänkare 5

150368 5