

**Garant****GARANT Master Steel försänkarsats nr 150350 med kassett 90°, TiAlN, antal försänkare: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	150354 6
GTIN	4067263125587
Artikelklass	15B

**Beskrivning****Utförande:**

Satser med koniska försänkare **i kassett**. Praktiska för montage och i verkstaden.

**Användningsdata:**

Konisk precisionsförsänkare för vibrationsfria koniska försänkningar.

**Innehåll:**

vardera 1 försänkare: storlek 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

**OBS!:**

Tom kassett för 5 försänkare, se nr 150368 5 varugrupp 15.

**Teknisk beskrivning**

antal försänkare	6
Antal skär Z	3
Serie	Master Steel
Beläggning	TiAlN

Spetsvinkel konisk försänkare	90 grad
Skärmaterial	HSS E
Delning hos försänkarskär	Oregelbunden
Norm	DIN 335 C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Färgring	röd
Produktslag	Steg- och konisk försänkare

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu (kortspånig)	begränsat lämplig	72 m/min	N
Alu > 10% Si	begränsat lämplig	58 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	42 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	35 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	19 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	15 m/min	P
TOOLOX 33	lämplig	14 m/min	H
TOOLOX 44	lämplig	13 m/min	H
HARDOX 500 < 1600 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	10 m/min	S
GG(G)	lämplig	29 m/min	K
Olja	begränsat lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		

**Tillbehör**

GARANT Master Steel HT koniska precisionsförsänkare med differentialdelning90° Ytterdiameter Dc 10,4 mm	150350 10,4
GARANT Master Steel HT koniska precisionsförsänkare med differentialdelning90° Ytterdiameter Dc 16,5 mm	150350 16,5
GARANT Master Steel HT koniska precisionsförsänkare med differentialdelning90° Ytterdiameter Dc 20,5 mm	150350 20,5
GARANT Master Steel HT koniska precisionsförsänkare med differentialdelning90° Ytterdiameter Dc 25 mm	150350 25
GARANT Master Steel HT koniska precisionsförsänkare med differentialdelning90° Ytterdiameter Dc 6,3 mm	150350 6,3
Tom kassett För antal försänkare 5	150368 5