



Digital kraftmät dosa, mätområde: 0-2kN



Beställningsdata

Ordernummer	479131 0-2
GTIN	4067263130314
Artikelklass	47F

Beskrivning

Utförande:

Hydraulisk kraftmätare med digital manometer. Den robusta, enkla mekaniska konstruktionen gör den idealisk för tuffa driftförhållanden. 4 1/2-siffrig display med bakgrundsbelysning för direkt visning av kraftvärdet möjliggör optimal avläsning av kraftvärdet.

Den extra diagramvisningen med dragpekarkfunktion visar tendensen för den aktuella nominella belastningen. Min/max-minne och tarafunktion kan anropas oberoende av huvuddisplayen. För den enkla och störningsbeständiga dataöverföringen har CPG1200 ett mikro-USB-gränssnitt; 3x gängat fästhål M5 i botten av höljet.

Fördel:

Vid ändamålsenlig användning lämnas en täthetsgaranti på 5 år.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive displayenhet, 3 batterier nr 081561 storlek LR6, kalibreringsprotokoll och transportväska.

Teknisk beskrivning

arbetstemperatur	-10 - 50 °C
avläsning	0,01 kN
IP-skyddsklass	IP 65
Energiförsörjning	Batteridrivnen
felgräns	±0,5 % av mätintervallets maxvärde ±1 siffra %
kraftupptagarens höjd	30 mm
mätområde	0 - 2 kN
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Ø kraftupptagare	75 mm
Kolvdimension	45 mm
display med bakgrundsbelysning.	ja
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Produktslag	Kraftmätare