

Garant GRIDLINE

Med kran lastbart verktygsskåp för utdragslådor, 36×24G, Typ/antal utdragslådor: 5/0**Beställningsdata**

Ordernummer	932400 5/0
GTIN	4067263118183
Artikelklass	9GK

Beskrivning**Utförande:**

Med kran lastbar verktygsskåpstomme i 40×28G, passar till utdragslådor 36×24G. Med 4 roterande öglor för fastsättning till lastkrok. Med två låstänger för säker transport, låsbar med hänglås (ingår ej, hänglås med klämdiameter på upp till max 6 mm lämplig). Med 4 U-profilfötter för transport med lyftvagn, kan köras under från framsidan och sidan. Extremt robust och förstärkt ramkonstruktion av stålplåt. Passande utdragslådor finns under nr 931356.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, täckplatta antracit RAL 7016, **pulverbelagd.**

OBS!:

Lämplig för utomhusbruk endast i begränsad utsträckning, bör inte utsättas för väderrelaterad påverkan.

Teknisk beskrivning

Bredd	1020 mm
Djup	793 mm
höjd	1250 mm

djup i G	28
bredd i G	40
effektiv höjd	900 mm
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×24G
Produktslag	Verktgsskåpstomme

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
----------------------------------	-------------