

Garant GRIDLINE

Med kran lastbart verktygsskåp komplett med utdragslådor 200 kg, 36×24G, Typ/antal utdragslådor: 5/6



Beställningsdata

Ordernummer	932411 5/6
GTIN	4067263118190
Artikelklass	9GK

Beskrivning

Utförande:

Komplett utrustat verktygsskåp i 40×28G, med utdragslådor 36×24G. Med 4 roterande öglor för fastsättning till lastkrok. Med två låsstänger för säker transport, låsbar med hänglås (ingår ej, hänglås med klämdiameter på upp till max 6 mm lämplig). Med 4 U-profilfötter för transport med lyftvagn, kan köras under från framsidan och sidan. Extremt robust och förstärkt ramkonstruktion av stålplåt. Centralt låsbart med stiftcylinderlås. **Helt utdragbara lådor** med differentialutdrag. Utdragslådor med stansade hål för fastsättning av slitsade skiljelister i 25 mm raster (vid lådfronthöjd 75 mm och större). En enkelutdragssäkring gör det omöjligt att öppna flera lådor samtidigt.

Lackering:

Stomme och lådstomme ljusgrå RAL 7035, lådfronter och täckplatta antracit RAL 7016, **pulverbelagd. Utdragslådostommen går inte att konfigurera, alltid ljusgrå RAL 7035. Täckplattan kan inte konfigureras, alltid ljusgrå RAL 7016.**

Observera:

Lämplig för utomhusbruk endast i begränsad utsträckning, bör inte utsättas för väderrelaterad påverkan.

OBS!:

Vid lyft och transport av skåpet måste utdragslådorna vara tillräckligt fixerade i hurtsen, låsstänger måste vara låsta.

Teknisk beskrivning

lådornas effektiva djup	600 mm
effektiv höjd	900 mm
lådornas effektiva djup i G	24
höjd	1250 mm
Lådornas effektiva yta i G	36×24
lådornas effektiva bredd	900 mm
Antal lådor	6
Bredd	1020 mm
lådornas effektiva bredd i G	36
Djup	793 mm
Bärförmåga låda/utdragshylla	200 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar)	100 %
Lådutdrag	Utdragsspärr
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamnsattribut	36×24G
Produktslag	Verktygsskåp

Tillbehör

Låsplatta till GridLine Typ HU21	914227 HU21
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,200 kg lådans fronthöjd 100 mm	931356 100
Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,200 kg lådans fronthöjd 125 mm	931356 125

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,200 kg
lådans fronthöjd 200 mm

931356 200

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,200 kg
lådans fronthöjd 300 mm

931356 300

Utdragslåda med enhands enkellådupplåsning,200 kg
lådans fronthöjd 75 mm

931356 75

Med kran lastbart verktygsskåp för utdragslådor Typ/antal
utdragslådor 5/0

932400 5/0