



## Handske, par 8700 ESD 3D, Handskstorlek: 9



### Beställningsdata

Ordernummer

094535 9

GTIN

Artikelklass

09H

### Beskrivning

#### Utförande:

**8700 ESD 3D.** Mycket **känslig** och **halkfri** med unik **komfort** tack vare 3D-FIT. **Kan användas med pekskärm.** Testad hudkompatibilitet och certifierad enligt Öko-Tex® Standard 100. Skydd mot kontaktvärme upp till 100 °C i 15 sekunder. Antistatisk handske lämpad för **ESD-tillämpningar.**

#### Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

#### OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

### Teknisk beskrivning

Handskslag

Universalhandskar

Skyddskategori

Kategori II

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Kläder standard         | Oeko-Tex standard 100 |
| Innehåll                | 1                     |
| Handskegenskap          | Lämplig för pekskärm  |
| elektrostatisk egenskap | EGB/ESD               |
| Användningsdata         | Flergångs             |
| Norm                    | EN 407                |
| EN 407                  | X1XXXX                |
| EN 388                  | 4131X                 |
| Hållarmaterial          | Nylon                 |
| Beläggning              | PU-nitrilskum         |
| användningsområde       | Allround              |
| Färg                    | svart/grå             |
| Produktslag             | ESD-handskar          |