



Handske, par 8700 ESD 3D, Handskstorlek: 10



Beställningsdata

Ordernummer

094535 10

GTIN

Artikelklass

09H

Beskrivning

Utförande:

8700 ESD 3D. Mycket **känslig** och **halkfri** med unik **komfort** tack vare 3D-FIT. **Kan användas med pekskärm.** Testad hudkompatibilitet och certifierad enligt Öko-Tex® Standard 100. Skydd mot kontaktvärme upp till 100 °C i 15 sekunder. Antistatisk handske lämpad för **ESD-tillämpningar.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Handskar som skyddar mot elektrostatisk urladdning isolerar inte händerna mot elektrisk spänning. Lämpar sig inte för arbeten på spänningsförande ledningar eller som skydd mot elektrisk stöt, utan bara för produktskydd.

Teknisk beskrivning

Skyddskategori

Kategori II

Handskslag

Universalhandskar

Kläder standard	Oeko-Tex standard 100
Innehåll	1
Handskegenskap	Lämplig för pekskärm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Användningsdata	Flergångs
Norm	EN 407
EN 407	X1XXXX
EN 388	4131X
Hållarmaterial	Nylon
Beläggning	PU-nitrilskum
användningsområde	Allround
Färg	svart/grå
Produktslag	ESD-handskar