

**TESA****Digitala mätur med Bluetooth® Avläsning 0,001 mm, Mätområde: 25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	434276 25
GTIN	7630041152579
Artikelklass	45A

Beskrivning

Utförande:

Digitalt mätur med skal- och sifferindikering (sifferhöjd 10 mm) samt mekaniska toleransmarkeringar. Displayen och knappsetsen kan vridas 270°.

Funktion:

Nolläge/förinställning, utmatning av uppmätta värden, omkopplingsbar räkningsriktning, spärrning av det uppmätta värdet, viloläge, bestämning av de lägre och övre toleranserna, dynamisk mätning min/max/max-min, val ref 1 eller ref 2 (förinställd och lagrad tolerans), multiplikationsfaktor, knapplås mot oavsiktlig manövrering, datautmatning, val av upplösning (0,01 eller 0,001 mm).

Med Bluetooth®. IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498928, utbytes- och specialspets nr 434900; 434910.

Teknisk beskrivning

Kalibrering	C1
-------------	----

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Batterityp	Knappcell
inspänningsskaft-Ø h6	8 mm
omkopplingsbar avläsning	0,00005 tum
omkopplingsbar avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Mätavvikelse E MPE (mätområde)	0,004 mm
Husets tjocklek	33 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
IP-skyddsklass	IP 54
mätområde	0 - 25 mm
mätkraft	0,65 – 1,15 N
Serie	DIALTRONIC
Höljes-Ø	59,8 mm
öglä på mäturets baksida	nej
Norm	Verkstadsnorm
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
sifferhöjd	10 mm
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	Bluetooth®-gränssnitt
Preset-funktion	ja
Mätteknik	digital
Produktslag	mätklocka

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/434276-25>