



Vinkelslipmaskiner Batteri, Typ: 71221661



Beställningsdata

Ordernummer	077149 71221661
GTIN	4068708005075
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

FEIN 18V-batterivinkelslip med AMPShare-batteriteknik, för effektiv separations-, slipning och avgradningsarbete i monteringsapplikationer.

- **Den nya FEIN Power Drive-motorn, som är frikopplad från kåpan, garanterar smidig drift och låg vibration.**

Kraftfull och robust vinkelslip med lättskött Fein Power-drivmotor.

- **Elektronisk varvtalsförinställning.**

leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare. Inklusive skyddskåpa, verktygslös snabbspännmutter, antivibrationshandtag, nyckel, L-BOXX.

OBS!:

Lämpliga batterier finns under nr 073856 - 073858 eller startset under nr 073863 - 073867

Teknisk beskrivning

vikt	2 kg
Återstartspärr	ja
Kickbackstopp	nej
Batterityp	Litiumjon

Energiförsörjning	Batteridrivnen
överbelastningsskydd	ja
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
elektroniskt varvtalsförval	ja
Mjukstart	ja
maximal skiv-Ø	125 mm
Dödmanskoppling	nej
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s ²
Batterispänning	18 V
maximalt kapdjup	25 mm
Antal ingående batterier	0
tillverkarens beteckning	CCG18-125-12S AS
maximalt varvtal:	2500 - 8500 min ⁻¹
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073856 C18
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073867 C18