

**Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: 72250660****Beställningsdata**

Ordernummer	077111 72250660
GTIN	4068708005426
Artikelklass	03F

**Beskrivning****Utförande:****FEIN – kompakt vinkelslip  $\varnothing$  125 mm.**

- **Robust, kraftfull motor för daglig användning.**
- **Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag**
- **Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).**
- **Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.**

**leveransinnehåll:**

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

**Teknisk beskrivning**

maximal skiv- $\varnothing$	125 mm
maximala vibrationer enligt EN	5,1 m/s <sup>2</sup>
nätfrekvens	50 Hz
vikt	2,2 kg
maximalt kapdjup	35 mm
kabellängd	4 m

tillverkarens beteckning	CG15-125BL
Återstartspärr	ja
effektförbrukning	1500 W
anmärkning	Borstlös motor
nätspänning	230 V
Mjukstart	ja
maximalt varvtal:	3800 - 9000 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven
Dödanskoppling	nej
Produktslag	Vinkelslipmaskiner