



Vinkelslipmaskiner Batteri, Typ: 71221561



Beställningsdata

Ordernummer	077107 71221561
GTIN	4068708004719
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

Dammresistent och kraftfull 18V AMPShare ackumulator-vinkelslipmaskin för effektiva kap-, slip- och avgradningsarbeten. Dubbel produktivitet – upp till 50 % fler kapningar än det tidigare systemet tack vare den perfekta kombinationen av en kraftfull maskin och ett kraftfullt ProCORE-batterisystem. Hållbart och robust tack vare ett helt slutet motorhus. Detta skyddar motorn från aggressiva keramiska damm och mineraldamm. Innovativa kylflänsar säkerställer optimal kylning, inklusive temperaturövervakning.

· Elektronisk varvtalsförinställning.

leveransinnehåll:

Utan batteri, utan laddare. Inklusive skyddskåpa, verktygslös snabbspännmutter, antivibrationshandtag, nyckel, L-BOXX.

OBS!:

Passande startset finns under nr 073863–073867.

Teknisk beskrivning

passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
Återstartspärr	ja
tillverkarens beteckning	CCG18-115-12 AS

förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
maximalt kapdjup	25 mm
Batterityp	Litiumjon
vikt	2 kg
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s ²
maximal skiv-Ø	115 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
varvtalsområde	2500 - 8500 min ⁻¹
Batterispänning	18 V
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073863 C18
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073865 C18
Batteriladdare Typ 1880CV	073866 1880CV
Batteriladdare Typ GAL18160C	073866 GAL18160C
Batteriladdare Typ GAL18V6-80	073866 GAL18V6-80
BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073867 C18