



Vinkelslipmaskiner Batteri, Typ: 71222061



Beställningsdata

Ordernummer	077149 71222061
GTIN	4014586900698
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

FEIN 18V-batterivinkelslip med AMPShare-batteriteknik, för effektiv separations-, slipning och avgradningsarbete i monteringsapplikationer.

- **Den nya FEIN Power Drive-motorn, som är frikopplad från kåpan, garanterar smidig drift och låg vibration.**

Fein Protago säkerhetsvinkelslip med ett unikt manöverkoncept.

- **Säker styrning och tvåhandsmanövrering med hjälp av ett extra handtag med kontaktbrytare som inte kan demonteras och som kan justeras i 6 lägen.**
- **Helt inneslutet motorhus skyddar motorn från aggressivt damm.**

leveransinnehåll:

Utan batterier och utan laddare. Inklusive skyddskåpa, verktygslös snabbspännmutter, antivibrationshandtag, nyckel, L-BOXX.

OBS!:

Lämpliga batterier finns under nr 073856 - 073858 eller startset under nr 073863 - 073867

Teknisk beskrivning

Energiförsörjning	Batteridriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Bosch 18 V
tillverkarens beteckning	CCG18-125-12PD-SEC AS

Återstartspärr	ja
Batterityp	Litiumjon
överbelastningsskydd	ja
maximalt varvtal:	2500 - 8500 min ⁻¹
Antal ingående batterier	0
förpackning	Systemväska, (L-Boxx)
Mjukstart	ja
motorkonstruktion	borstlös
Kickbackstopp	ja
maximala vibrationer enligt EN	4,9 m/s ²
maximal skiv-Ø	125 mm
maximalt kapdjup	25 mm
vikt	2,3 kg
Batterispänning	18 V
Dödmanskoppling	ja
Produktslag	Vinkelslipmaskiner

Tillbehör

BatteristartsetProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073867 C18
LitiumjonbatteriProCore Batterityp, batterispänning C18 V	073856 C18