

**Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: 7222906023****Beställningsdata**

Ordernummer	077111 7222906023
GTIN	4014586900346
Artikelklass	03F

**Beskrivning****Utförande:****FEIN – kompakt vinkelslip  $\varnothing$  125 mm.**

- **Robust, kraftfull motor för daglig användning.**
- **Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag**
- **Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).**
- **Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.**

**leveransinnehåll:**

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

**Teknisk beskrivning**

kabellängd	4 m
maximalt kapdjup	35 mm
maximala vibrationer enligt EN	6 m/s <sup>2</sup>
Dödmankoppling	nej
maximalt varvtal:	11500 min <sup>-1</sup>
Energiförsörjning	Nätdriven

vikt	2,4 kg
nätfrekvens	50 Hz
tillverkarens beteckning	CG17-125
anmärkning	kort utförande
Mjukstart	ja
maximal skiv-Ø	125 mm
Återstartspärr	ja
nätspänning	230 V
effektförbrukning	1700 W
Produktslag	Vinkelslipmaskiner