

**Kompaktvinkelslipmaskin, Typ: 7222916023****Beställningsdata**

Ordernummer	077111 7222916023
GTIN	4014586900353
Artikelklass	03F

Beskrivning**Utförande:**

FEIN – kompakt vinkelslip Ø 125 mm.

- **Robust, kraftfull motor för daglig användning.**
- **Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag**
- **Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).**
- **Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.**

leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

Teknisk beskrivning

Dödmanskoppling	nej
kabellängd	4 m
effektförbrukning	1700 W
anmärkning	Varvtalselektronik
tillverkarens beteckning	CG17-125INOX
maximal skiv-Ø	125 mm

Datablad

Mjukstart	ja
Energiförsörjning	Nätdriven
vikt	2,4 kg
nätspänning	230 V
Återstartspärr	ja
nätfrekvens	50 Hz
maximalt varvtal:	2200 - 7500 min ⁻¹
maximala vibrationer enligt EN	5 m/s ²
maximalt kapdjup	35 mm
Produktslag	Vinkelslipmaskiner